



食の安心を支える。 AD-4971シリーズ



**7インチ
カラータッチパネル**

表示部は7インチタッチパネルカラー液晶を採用しました。
視認性、操作性が格段にアップしています。
(音声ガイダンスによるサポート機能付です。)

**USBメモリから
画像の取り込み**

USBメモリから、検査する商品の画像を本体に取り込むことが可能です。
画像はサムネイル表示により簡単に設定可能です。
商品選択時に識別が容易に行えます。

**登録品種
最大1,000**

検査する商品を10グループに分け、各グループ最大100件まで登録が可能です。



USBメモリ
(別途ご用意をお願い致します)

**洗える
IP65**

全体が水洗い可能で
衛生的です。

■ 表示例



通常表示



バーグラフ表示



リサージュ表示

高感度検出

感度の調整が簡単に設定可能です。(3回程度で完了)
また、位相トラッキング機能で、商品の位相変化を追従し、常に位相を最小状態にします。

検出モード

4種類の検出モード

- 「個別包装品(光電センサ使用)モード」
- 「個別包装品(光電センサ不使用)モード」
- 「連続品モード」
- 「欠品モード」

タッチパネルで切り替え可能です。
タッチパネル画面の表示に従って操作することにより、簡単に設定が可能です。
ベルトの速度は、10～60m/minで簡単に変更可能です。