

エア駆動の昇降式ボールベアユニット

ISR型エアボールリフタがワークの搬送、位置決めを助けます。

エアボールリフタ

ISR-38型

ISR-50S型  
(シングルピストン)

ISR-50D型  
(ダブルピストン)

1. 上昇時 2. 下降時

T溝タイプも新しくラインナップ!

ボルスタのT溝にそのまま差し込むだけで使用が出来ます。

ISR-18T型

ISR-22T型

ISR-28T型



株式会社 井口機工製作所

URL: <http://www.isb-iguchi.com/>

本社 〒178-0064 東京都練馬区南大泉 1-20-7  
TEL.03-3923-1211 FAX.03-3923-8100

大阪支店 TEL.06-6710-2111 FAX.06-6710-1117  
名古屋支店 TEL.052-486-7557 FAX.052-486-7565  
福岡支店 TEL.092-482-3711 FAX.092-482-3700

資料請求番号: 27-034

新型キャスター採用

ロールボックスパレット

ロールボックスパレットに自社開発による天然ゴム車輪を採用しました。従来タイプに比べて始動抵抗を大幅に削減し、静かで滑らかな走行を実現しました。特長は①保管時には簡単に折りたため、スペースを取りません。②抜群の強度と軽量化を実現、底板の跳ね上げ作業を省力化しました。③シンプル構造のスライドロック方式を採用しました。④簡単に出し入れが可能な両端回転式サイドバーを採用。また、安全性に配慮し、サイドバーを本体と同色から黄色とし、目視で危険を回避できます。⑤「ホーミング加工」を施して強度アップしたその耐久性には定評があります。また、フレーム各コーナーは丸みを持たせ、安全性・機能性に配慮しています。



【(株) マキテック】 <http://www.makitech.co.jp/>

資料請求番号: 27-159

特殊対応可能

クリーンルーム向けボールベア

クリーンルーム向けボールベアの特長は①ガラス基板にキズをつけないデュポンベスベルをはじめ、PBIやPEEKに代表される、各種エンジニアリングプラスチックを採用。②極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。③切削による高精度なISCボールベアに加え、大幅なコストダウンを実現した、各種成型製品を新たにラインナップ。④ISB洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。⑤200℃以上の高温環境や真空チャンバー内、各部ローダー、アンローダー、光の反射を嫌う光学測定機、マザーガラス切り出し部等、各種用途に応じた製品ラインナップ。⑥ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の制作が可能。



【(株) 井口機工製作所】 <http://www.isb-iguchi.com/>

資料請求番号: 27-160

キャスターはしなやかさを身につけた。

超重量用キャスター X-PAシリーズ

車輪材質に高硬度・低反発性のポリウレタンを採用し、耐荷重はもちろん静粛性と低振動性に優れた床面積保護にも配慮しました。特長は①自在型及び固定型は自動車構造用鋼板(SAPH400)を採用し、独自のプレス技術、加工技術により耐荷重性能を格段にアップ。また、ボルト型は高張力材を採用し、熱処理によって強度を2倍アップ。②ダブルカセットベアリング方式を採用。上下旋回用軸受をカセットにすることにより、旋回性能と耐荷重性能を高次元で実現。③デザイン性、リサイクル性を考慮し、アルミ合金ダイキャストを採用。④双輪構造を採用。高荷重でもスムーズに回転。急旋回時もオートデフ運動によりクイックターンが可能。⑤車軸頭部・ナットの側面に突起の出ないフラット構造とし、安全性を確保。φ100(許容荷重: 600kg)、φ150(許容荷重: 800kg)をご用意しました。



【(株) 内村製作所】 <http://www.uchimura-caster.com>

資料請求番号: 27-161

高性能モーターローラー

Weston Roller

高性能、経済性を重視した  
モーターローラー



ウエスタンローラーは  
すべて連続運転仕様です。

- 許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。
- 取付け、取外しが簡単ですので新設・既設のコンベヤーにも適用できます。
- ローラー表面に突起物がないので安全です。
- 運転・停止・ブレーキが自由自在です。
- 密閉型ですから給油はいりません。

ウエスタンローラー製造販売

株式会社 新井製作所

- 本社/工場 〒339-0072 埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場600-1  
TEL (048) 794-2136 (代表) FAX (048) 794-7885
- 浮谷倉庫 〒339-0037 埼玉県さいたま市岩槻区浮谷珍橋1352-1  
URL: <http://www.araires.co.jp>

資料請求番号: 27-035